

Tragring für Heizhaube 250 ml

[BAD_1163033.pdf]



Zur Befestigung der Standardheizhauben in Stativaufbauten wird ein kunststoffbeschichteter Tragring verwendet. Dabei wird die Heizhaube an ihren vier Befestigungshaken in den Tragring eingehakt. Mit einer Kreuzklemme kann der Tragringarm an senkrechten oder waagrechten Stativaufbauten befestigt werden

Bestelldaten

Tragring Serie KM-TR

Inhalt ml / l	Ring Ø mm	Grifflänge mm	Art.-Nr.
25	90	185	72000025
50	90	185	72000050
100	110	185	72000100
250	140	185	72000250
500	160	185	72000500
1	188	185	72001000
2	222	185	72002000
3	238	230	72003000
4	261	230	72004000